

Leistungsverzeichnis 152Y

Spezifizierung: Drehstuhl

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	595-655	
		Sitz:	H:	420-530
			B:	480
			T:	460
	Gesamt:	H:	1185	
		B o. Al:	480	
B m. Al:		665		
T:		670		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21	
	Volumen	m³	0,6	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Rücken gepolstert: 35 mm. Rückenlehnen-Höhenverstellung (60 mm). Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz.	Der in der EN 1335 vorgeschriebenen Abstützpunkt "S" im Bereich von 170 - 220 mm über dem Sitz, ist gegeben. Dadurch wird ein entspanntes und bequemes Sitzen ermöglicht.
Polsterung	Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz: 60 mm.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Mechanik	Synchronmechanik arretierbar. Öffnungswinkel 122°.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 410 - 515 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	
Gewichtsregulierung	Von 40 - 125 kg stufenlos verstellbar.	Komplettes Spektrum mit einer 360 Grad Drehung des Handrades einstellbar. Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen	Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Kunststoff-Fußkreuz, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis 152Y

Spezifizierung: Drehstuhl

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	595-655
	Sitz:	H:	420-530
		B:	480
		T:	460
	Gesamt:	H:	1185
		B o. Al:	480
B m. Al:		665	
T:		670	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21
	Volumen	m³	0,6



Optionen

Nutzen

Rollen	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz pulverbeschichtet schwarz, brillantsilber oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 65 mm.	
Sitzneigeverstellung	Um 3° verstellbar, auch in der vordersten Sitzposition.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Tiefenverstellbar.	Durch eine mechanische Drehbewegung kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	2D T-Armlehne, höhen- (100 mm) und breitenverstellbar (2 x 25 mm), weich. 4D T-Armlehne, höhen- (100 mm), breiten- (2 x 25 mm) und tiefenverstellbar (50 mm), schwenkbar (2 x 15°), weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken- Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Leder und mehrere Stoffqualitäten.	Bei der Gestaltung des Stuhles stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Zweifarbigkeit	In bestimmten Bezugsqualitäten sind unterschiedliche Farben im Sitz- und Rückenpolster möglich.	Optische Gestaltung

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar